

□□ □□ □□:

1. □□ □ □□ □□ □□ □□. (□ □□□□ □□□ □□□ PP.)
- 2., Inside □ (□□□ PP) □□ □□ □, □□ □ (□□ □□□) □ 100 % □□□□□.
3. □□ PP / PE □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□.
4. □□ : □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□□□;

□□ :

- 1, □□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□□.
- 2, □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□.

□□□ □□ □ □□ □□ □□□□ □□□□ □□, □□, □□□, □□, □□□□ □ □□□□ □□□ □□□□□.

□□□:

□□	□□ □□□□□ □□ □ □□□ PP
□□	□□, □□□
□□□	□□ □□
□□	80 * 190 + 20cm, 90 * 200 + 20cm, 160 * 190 + 20cm, 160 * 200 + 20cm, 180 * 200 + 20cm □□ □□□ □□□ □□□ □□
□□	10 PC / □□, 10bags / ctn □□ 5 PC / bag, 50 PC / bag
□□	25-65gsm □□ □□□
□□□	□□□ PE □□, □ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□
□□	□□□□ □□□□ □□□
□□	□□, □□, □□, □□

□□□ □□□:

1. □□ □□□ □□ □□

□□ QC □□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□□.

2. □□ □□ □□ □□

□□□ □□ 1 * 40HQ □ 5-7 □ □□□ □□ □ □ □□□□!

□□□□□ 1 * 40HQ □ 10-15 □ □□□ □□ □ □ □□□□!

□□ □□, 1 * 40HQ □ 25-30 □ □□□ □□ □ □ □□□□!

3. □□ □□□□ □□

በጊዜ ላይ ለመገናኛት፣ ጊዜ ላይ ለመገናኛት ለመገናኛት ጊዜ

በ ጊዜ ላይ ለመገናኛት!

4. ጊዜ ላይ ለመገናኛት

በጊዜ ላይ ለመገናኛት 5-10 ጊዜ ላይ ለመገናኛት ጊዜ ላይ ለመገናኛት.

5. ጊዜ ላይ ለመገናኛት ጊዜ ላይ ለመገናኛት.

በጊዜ ላይ ለመገናኛት ጊዜ ላይ ለመገናኛት ጊዜ ላይ ለመገናኛት ጊዜ ላይ ለመገናኛት!