

□□ □□ / □□ □□ :

1. □□ □□ : □□□ □□ □□
2. □□□ □□ : 11 * 62cm □□ □□□ □□
3. Specification : 100pcs / bag.
4. □□ : □□□
5. Gram □□ : 10-30 GSM.
6. Application : □□, □□□□, □□, □□ □□, □□ ...

□□ □□□:

1. □□□□, solf, □□ □□, □□□□, □□□□
2. □□□□ □□ □□□ : □□□ □□□ □□ □□□□□
3. □□, □□□ □□ □□□ □□
4. □□□□ □□, □□□ □□□ □□ □□; □□, □□ □□□ □□□ □□□ □□; □□□□, □□□□ □□ □□ □□□ □□

□□ : 100pcs / □□, 1000 PC / CTN □□ □□□ □□

□□□ □□□:

1. Professional □□□□ □□ □□□ & □□□□□ OEM □□□ □□□ □□□ □□□□□.
2. OEM □□□ : □□, □□, □□, □□□□ □□□ □□ □ □ □□□□.
3. □□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□
4. □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□

□□

□□□	□□□□ □□ □□
□□	□□□□
□□ □□	10-30 GSM.
□□	□□, □□□ □□ □□□ □□
□□	11 * 62cm □□ □□□ □□
□□	□□□□, solf, □□ □□, □□□□□, □□, □, □□□
□□	100pcs / □□, 1000 PC / CTN □□ □□□ □□
MOQ	100000 PC.
□□	100pcs / □□, 1000 PC / CTN □□ □□□ □□
□□	□□ □□, 3 □ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.
FOB □□	□□ / □□□□ / □□ / □□□□, □□□□ □□ □□