

### Технические характеристики рукава с подлокотниками:

Крышка рукава сделана из материала PE с эластичным стилем наручников с хорошей водонепроницаемостью и оилпруф функциями.

Пункт	Китай располагаемый белый слой водонепроницаемой предустановки
Материала	PE
Цвет	Белый
Размер	20 * 40см
Стиль	Станки, эластичные наручники
Вес	2, 5 г
Упаковки	100пкс/сумка, 2000пкс/КТН
Пакинг дизайн	может быть спроектирована как ваши требования
МОК	100, 000пкс
Сертификат	CE, iso13485, УЛХ
Приложений	широкое использование в больницах, пищевых фабриках и нераспространении пыли