

Product details

Применение антистатический обуви Обложка

Главным образом используется в мастерской пыли, электронных производит завод и так далее.

Это хорошие защитные, легкий, латекс свободный и анти-статические.

Детали одноразовых антистатический обуви Обложка

1. PP материал с пластиковой токопроводящих полосой
2. Чистка крышки машина, пластиковые токопроводящих полоса ручной работы.
3. имеющийся цвет: белый, синий, зеленый, etc
4. Мы являемся производителем OEM, может произвести как ваши требования или образцы.

Наше преимущество

1. прямой производитель, Заводская цена;
2. 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в 15 дней;
2. CE ISO13485 FDA утвержденных, стабильное качество;
3. Служба в 24 часа, образец может быть завершена в 2 дня, образец бесплатно.

Технические характеристики по сплетенный антистатический обуви Обложка

Материал	PP
Вес ткани	25g вверх
Стиль	Станок с упругой + ручной сделал проводящего газа
Размер	15 x 40 см, или как ваше требование
Цвет	белый, зеленый, синий, и др.
Упаковка	10шт/рулон, 100pcs/bag, 2000шт/ctn, или как ваше требование
Дизайн упаковки	внутренний мешок и коробки печати может быть как ваш дизайн
Приложения	пыль мастерская, электронных производит завод и так далее.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

