

Product details

抗静电聚丙烯纤维 **PP** 纤维

聚丙烯 PP 纤维具有优良的力学性能、耐热性、耐化学腐蚀性、电绝缘性、耐老化性等。PP 纤维还具有低收缩率、高模量、高伸长率等特点。

聚丙烯纤维可用于制造纤维、非织造布、纱线、织造布等。PP, PP + PE, SMS, 无纺布; La

-tex 纤维; 聚丙烯纤维; 聚丙烯纤维; 聚丙烯纤维 repellency 纤维

抗静电聚丙烯纤维 **PP** 纤维

纤维	PP 纤维
grammage	20g 纤维 15-65gsm
纤维	聚丙烯纤维, 聚丙烯纤维, 聚丙烯纤维, 聚丙烯纤维, 聚丙烯纤维, 聚丙烯纤维, 聚丙烯纤维
纤维	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
纤维	纤维 / Velcro 纤维 / 纤维
纤维	聚丙烯纤维, 10 纤维 / 纤维 10 纤维 / 纤维 聚丙烯纤维 1 纤维 / 聚丙烯纤维 100 纤维 / 纤维
纤维 纤维	聚丙烯纤维
纤维	58X28X48 纤维.
纤维 纤维	聚丙烯纤维 聚丙烯纤维, 聚丙烯纤维, 聚丙烯纤维, 聚丙烯纤维 纤维

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.